

Garant**Pločasto glodalo s prihvatom Širina ap 1,5 mm, Ø D / broj pločica Z: 100/8mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 218422 100/8 |
| GTIN | 4045197533791 |
| Razred artikla | 21P |

Opis**Izvedba:**

Visokoučinkovit sustav pločastog glodala s izborom drške i **cjenovno povoljnog čeličnog lista** ili drške i **preciznog temperaturno postojanog HSS lista otpornog na savijanje**.

Upotreba:

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji poželjno je primijeniti HSS list.

Upotreba, reklamni tekst:

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji poželjno je primijeniti HSS list.
Broj narudžbe: 218440 do 218444 (pogledajte glavni katalog)

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

HSS rezervni listovi mogu se naknadno naručiti.

Može se nabaviti do Ø D = 200 mm.

Tehnički opis

| | |
|---|---------|
| Ukupna duljina L_{ukupno} za a_p 1,5 mm | 51,4 mm |
|---|---------|

| | |
|--|------------------|
| Ukupna duljina L_{ukupno} za a_p 2,2 mm | 52 mm |
| \varnothing reza D_c | 100 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XC.. 1113 |
| Osnovni držač $\varnothing d_2$ | 48 mm |
| Ukupna duljina L_{ukupno} za a_p 3,1 mm | 52,8 mm |
| Vijenac $\varnothing d_1$ | 48 mm |
| maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks}}$ | 26 mm |
| \varnothing prihvatne rupe | 27 mm |
| Broj oštrica Z | 8 |
| Izvedba drške | s rupom |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Vrsta proizvoda | Pločasto glodalo |