

Garant

Pločasto glodalo s cilindričnom drškom Širina ap 2,2 mm, Ø D / broj pločica Z: 63/4mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218412 63/4
GTIN	4045197533517
Razred artikla	21P

Opis**Izvedba:**

Visokoučinkovit sustav pločastog glodala s izborom drške i **cjenovno povoljnog čeličnog lista** ili drške i **preciznog temperaturno postojanog HSS lista otpornog na savijanje.**

Upotreba:

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji koristiti HSS list.

Upotreba, reklamni tekst:

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji poželjno je primijeniti HSS list.
Br.: 218440 do 218444 (pogledajte glavni katalog)

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

Može se nabaviti do Ø D = 200 mm.

HSS rezervni listovi mogu se naknadno naručiti.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XC.. 1119
Ø drške D _s h6	32 mm
Ø reza D _c	63 mm
maksimalna dubina reza a _{p maks}	15,75 mm

Duljina vijenca L_1	37 mm
Ukupna duljina L_{ukupno} za a_p 1,5 mm	99,9 mm
Ukupna duljina L_{ukupno} za a_p 2,2 mm	100,5 mm
Vijenac $\varnothing d_1$	31,5 mm
Broj oštrica Z	4
Širina a_p	2,2 mm
Izvedba drške	Cilindrična drška
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo