

Yale

Hidraulički priključak YCS, Tlačna sila / hod (t / mm): 21/50



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086070 21/50
GTIN	4025092150897
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Yale hidraulički alati napravljeni su od visokovrijednog **CrMo-čelika** za osjetno veću čvrstoću u „u elastičnom području“ čime se postiže **jako dugi vijek trajanja**. Svi dijelovi za ugradnju i dogradnju odgovaraju **metričnom normativu**, što jako pojednostavljuje radove ugradnje, servisiranja i nabavu rezervnih dijelova. **Potpuna kompatibilnost** sa svim hidrauličkim sustavima od 700 bara.

Zbog svojeg **prolaznog središnjeg provrta** ovi cilindri su prikladni za primjene, kod kojih se stvaraju visoke vlačne sile putem vretena stroja, brzostezni priključak.

Svi dijelovi za ugradnju i dogradnju odgovaraju **metričnom normativu**, što jako pojednostavljuje radove montaže, servisiranja i nabavu rezervnih dijelova. **Potpuna kompatibilnost** sa svim hidrauličkim sustavima od 700 bara.

Upotreba:

Predzatezanje sidrišta, **utiskivanje i istiskivanje** ležajeva, osovina i vratila, **skidanje** zupčanika i remenica, kao i povlačenje odnosno guranje teških konstrukcija.

Dio isporuke:

Uključuje priključak za tlak 3/8-NPT. Proizvode se isporučuje spremne za uporabu, što znači da su uključeni spojni tuljac, kaljeni čelični tlačni dio (glava) i pričvrtni navoj **bez** priključnih vodova i adaptera.

Napomena:

Zatvoreni sustavi su prethodno u tvornici montirani, napunjeni i ventilirani.

Hidraulična ručna pumpa br. 086050, hidraulično crijevo br. 086081.

Tehnički opis

Volumen ulja	153 ml
Duljina u sklopljenom položaju	173 mm
Vanjski Ø cilindra	100 mm
Težina	8,5 kg
maksimalna tlačna sila	214 kN
Prolazna rupa Ø	27 mm
Visina hoda	50 mm
Vrsta proizvoda	Hidraulički cilindar