

Garant

**Pločasto glodalo s prihvatom Širina ap 2,2 mm, Ø D / broj pločica Z:
160/15mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218424 160/15
GTIN	4045197533920
Razred artikla	21P

Opis**Izvedba:**

Visokoučinkovit sustav pločastog glodala s izborom drške i **cjenovno povoljnog čeličnog lista** ili drške i **preciznog temperaturno postojanog HSS lista otpornog na savijanje.**

Upotreba:

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji koristiti HSS list.

Upotreba, reklamni tekst:

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji koristiti HSS list.
Broj narudžbe: 218440 do 218444 (pogledajte glavni katalog)

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

HSS rezervni listovi mogu se naknadno naručiti.
Može se nabaviti do Ø D = 200 mm.

Tehnički opis

Osnovni držač Ø d ₂	80 mm
--------------------------------	-------

Ukupna duljina L_{ukupno} za a_p 2,2 mm	65 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XC.. 1119
Vijenac $\varnothing d_1$	80 mm
Ukupna duljina L_{ukupno} za a_p 3,1 mm	65,8 mm
\varnothing prihvatne rupe	40 mm
\varnothing reza D_c	160 mm
maksimalna dubina reza $a_{p\text{maks}}$	40 mm
Broj oštrica Z	15
Izvedba drške	s rupom
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo