

Garant**Pločasto glodalo s prihvatom Širina ap 2,2 mm, Ø D / broj pločica Z: 63/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218426 63/4
GTIN	4045197533937
Razred artikla	21P

Opis**Izvedba:**

Visokoučinkovit sustav pločastog glodala s izborom drške i **cjenovno povoljnog čeličnog lista** ili drške i **preciznog temperaturno postojanog HSS lista otpornog na savijanje.**

Upotreba:

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji koristiti HSS list.

Upotreba, reklamni tekst:

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji poželjno je primijeniti HSS list.
Br: 218440 do 218444 (pogledajte glavni katalog)

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

Može se nabaviti do Ø D = 200 mm.

HSS rezervni listovi mogu se naknadno naručiti.

Tehnički opis

maksimalna dubina reza $a_{p,max}$	15,5 mm
Vijenac Ø d_1	32 mm

Osnovni držač $\varnothing d_2$	40 mm
\varnothing prihvatne rupe	22 mm
Ukupna duljina L_{ukupno} za a_p 2,2 mm	52 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XC.. 1119
\varnothing reza D_c	63 mm
Ukupna duljina L_{ukupno} za a_p 3,1 mm	52,8 mm
Ukupna duljina L_{ukupno} za a_p 1,5 mm	51,4 mm
Duljina vijenca L_1	38 mm
Broj oštrica Z	4
Izvedba drške	s rupom
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo