

**Garant**
**APMT 133504 ER, HB7520, tip: ST900**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215321 ST900
GTIN	4045197601179
Razred artikla	21A

**Opis**
**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p,max} = 6$  mm.

Kutni radijus: 0,4 mm

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,15 mm

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$ po zubu	0,15 mm
Tip	ST900
Kutni radijus	0,4 mm
Serijska	Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APMT 133504 ER
Vrsta	HB7520
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	340 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	300 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	260 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		