

Garant
APET 180505 FR, HU7810, tip: ALU

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215202 ALU
GTIN	4045197600288
Razred artikla	21A

Opis
Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p\text{maks}} = 9$ mm.

Kutni radijus: 0,5 mm

Posmak f_z po zubu: 0,2 mm

Tehnički opis

Tip	ALU
Posmak f_z po zubu	0,2 mm
Kutni radijus	0,5 mm
Seriya	Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APET 180505 FR
Vrsta	HU7810
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	600 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	500 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	400 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		