

**Garant**
**APMT 180512 ER, HB7730, tip: GG**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215257 GG
GTIN	4045197673534
Razred artikla	21A

**Opis**
**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p\text{maks}} = 9$  mm.

Kutni radijus: 1,2 mm

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,2 mm

**Tehnički opis**

Tip	GG
Posmak $f_z$ po zubu	0,2 mm
Kutni radijus	1,2 mm
Serijska	Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APMT 180512 ER
Vrsta	HB7730
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
GG(G)	prikladno	250 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		