

Garant**APMT 133516 SR, HB7510, tip: ST1400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215328 ST1400
GTIN	4045197673589
Razred artikla	21A

Opis**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p,max} = 6$ mm.

Kutni radijus: 1,6 mm

Posmak f_z po zubu: 0,15 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,15 mm
Tip	ST1400
Kutni radijus	1,6 mm
Serijski naziv	Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APMT 133516 SR
Vrsta	HB7510
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		