

Garant**List za pločasto glodalo Širina ap 2,2 mm, Ø D / broj pločica Z: 125/10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218442 125/10
GTIN	4045197534156
Razred artikla	21P

Opis**Izvedba:**

Visokoučinkovit sustav pločastog glodala s izborom drške i **cjenovno povoljnog čeličnog lista** ili drške i **preciznog temperaturno postojanog HSS lista otpornog na uvijanje**.

Upotreba:

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji poželjno je primijeniti HSS list.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

Može se nabaviti do Ø D = 200 mm.

HSS rezervni listovi mogu se naknadno naručiti.

Tehnički opis

Garnitura pričvrtnih vijaka	219985
Ø reza D _c	125 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XC.. 1119

Broj oštrica Z	10
Izvedba drške	s rupom
Rezni materijal	HSS
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo

Pribor

Set pričvrtnih vijaka 10-dijelni	219985
----------------------------------	--------