

Garant
APMT 133504 SR, HB7520, tip: ST1400

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215332 ST1400
GTIN	4045197601216
Razred artikla	21A

Opis
Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p,max} = 6$ mm.

Kutni radijus: 0,4 mm

Posmak f_z po zubu: 0,15 mm

Tehnički opis

Tip	ST1400
Posmak f_z po zubu	0,15 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Serijska	Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APMT 133504 SR
Vrsta	HB7520
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		