

**Garant**
**APMT 180508 SR, HB7510, tip: ST1400**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215226 ST1400
GTIN	4045197600950
Razred artikla	21A

**Opis**
**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p\text{maks}} = 9$  mm.

Kutni radijus: 0,8 mm

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,25 mm

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$ po zubu	0,25 mm
Tip	ST1400
Kutni radijus	0,8 mm
Serijska	Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APMT 180508 SR
Vrsta	HB7510
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		