

**Garant****List za pločasto glodalo Širina ap 1,5 mm, Ø D / broj pločica Z: 100/8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218440 100/8
GTIN	4045197534101
Razred artikla	21P

**Opis****Izvedba:**

Visokoučinkovit sustav pločastog glodala s izborom drške i **cjenovno povoljnog čeličnog lista** ili drške i **preciznog temperaturno postojanog HSS lista otpornog na uvijanje**.

**Upotreba:**

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji poželjno je primijeniti HSS list.

**Pažnja:**

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

**Napomena:**

Može se nabaviti do Ø D = 200 mm.

HSS rezervni listovi mogu se naknadno naručiti.

**Tehnički opis**

Garnitura pričvrtnih vijaka	219985
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XC.. 1113
Ø reza D <sub>c</sub>	100 mm

Broj oštrica Z	8
Izvedba drške	s rupom
Rezni materijal	HSS
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo

---

**Pribor**

Set pričvrtnih vijaka 10-dijelni	219985
----------------------------------	--------