

Garant
APMT 180512 SR, HB7510, tip: ST1400

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 215227 ST1400 |
| GTIN | 4045197673459 |
| Razred artikla | 21A |

Opis
Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p\text{maks}} = 9$ mm.

Kutni radijus: 1,2 mm

Posmak f_z po zubu: 0,25 mm

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Tip | ST1400 |
| Posmak f_z po zubu | 0,25 mm |
| Kutni radijus | 1,2 mm |
| Seriya | Softcut® |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APMT 180512 SR |
| Vrsta | HB7510 |
| Rezni materijal | HM |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno | 220 m/min | P |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | 200 m/min | P |
| mokro maksimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno | | |