

Garant**VHM konusni priхват, kratki, Cilindrična drška, za Ø rezne glave D: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	210569 25
GTIN	4045197557896
Razred artikla	21Z

Opis**Izvedba:**

Precizno brušeni prihvat za glave s navojem GARANT TopCut.

Koncentričnost sustava $\leq 10 \mu\text{m}$ preko kombinacije konusne i ravne površine.

Bez stezne površine (za HSC obradu). **Tolerancija = h6.**

Napomena:

Maksimalna dubina glodanja = $L_1 + l$; l = vidi dimenzije glava s navojem: br. 210050

– 210410.
Ključ za montažu = br. 219987.
Nastavak za moment ključ = br.

219986.
Kod dugih slobodnih dijelova alata smanjiti podatke.

Tehnički opis

Korisna duljina L_1	88 mm
za Ø rezne glave D	25 mm
Ø drške D_s h6	32 mm
Vanjski Ø d_1	24,8 mm
preporučeni stezni moment	35 Nm
Ukupna duljina	150 mm
Serija	TopCut
Prihvat	Cilindrična drška
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo

