

Garant
Cilindrični prihvatač, HSK-A 63, za Ø rezne glave D: 25mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	210580 25
GTIN	4045197522894
Razred artikla	21Z

Opis
Izvedba:

Precizno brušeni prihvat za glave s navojem GARANT TopCut.

Koncentričnost sustava $\leq 10 \mu\text{m}$ preko kombinacije konusne i ravne površine.

Napomena:

Maksimalna dubina glodanja = $L_1 + l$; l = vidi dimenzije glava s navojem: br. 210050

– 210410.
 Ključ za montažu = br. 219987.
 Nastavak za moment ključ = br.

219986.
 Kod dugih slobodnih dijelova alata smanjiti podatke.

Tehnički opis

Vanjski Ø d_1	24,8 mm
Korisna duljina L_1	33 mm
Duljina izboja A-dimenzija	59 mm
za Ø rezne glave D	25 mm
preporučeni stezni moment	35 Nm
Serijski	TopCut
Prihvatač	HSK-A 63
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Prihvat za vijčano glodalo