

**Garant**
**Konusni prihvatač, HSK-A 63, za Ø rezne glave D: 10mm**

**Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 210582 10     |
| GTIN           | 4045197557957 |
| Razred artikla | 21Z           |

**Opis**
**Izvedba:**

Precizno brušeni prihvat za glave s navojem GARANT TopCut.

**Koncentričnost sustava  $\leq 10 \mu\text{m}$**  preko kombinacije konusne i ravne površine.

**Napomena:**

**Maksimalna dubina glodanja** =  $L_1 + l$ ; l = vidi dimenzije glava s navojem: br. 210050

– 210410.<br>Ključ za montažu = br. 219987.<br>Nastavak za moment ključ = br.

219986.<br>Kod dugih slobodnih dijelova alata smanjiti podatke.

**Tehnički opis**

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| za Ø rezne glave D         | 10 mm                        |
| Korisna duljina $L_1$      | 42 mm                        |
| Duljina izboja A-dimenzija | 68 mm                        |
| Vanjski Ø $d_1$            | 9,8 mm                       |
| preporučeni stezni moment  | 5 Nm                         |
| Serija                     | TopCut                       |
| Prihvatač                  | HSK-A 63                     |
| Unutarnje hlađenje         | da                           |
| Vrsta proizvoda            | Prihvatač za vijčano glodalo |

