

Garant

Cilindrični prihvatač s unutarnjim hlađenjem, Weldon drška, za Ø rezne glave D: 12mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	210557 12
GTIN	4045197557742
Razred artikla	21Z

Opis

Izvedba:

Precizno brušeni prihvat za glave s navojem GARANT TopCut.

Koncentričnost sustava $\leq 10 \mu\text{m}$ preko kombinacije konusne i ravne površine.

Napomena:

Maksimalna dubina glodanja = $L_1 + l$; l = vidi dimenzije glava s navojem: br. 210050 – 210410.
 Ključ za montažu = br. 219987.
 Nastavak za moment ključ = br. 219986.
 Kod dugih slobodnih dijelova alata smanjiti podatke.

Tehnički opis

za Ø rezne glave D	12 mm
Korisna duljina L_1	26 mm
Vanjski Ø d_1	11,8 mm
preporučeni stezni moment	10 Nm
Ukupna duljina	80 mm
Ø drške D_s	20 mm
Serija	TopCut
Prihvatač	Weldon drška
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvatač za vijčano glodalo

