

Garant
Konusni prihvatač, HSK-A 63, za Ø rezne glave D: 12mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	210582 12
GTIN	4045197557964
Razred artikla	21Z

Opis
Izvedba:

Precizno brušeni prihvat za glave s navojem GARANT TopCut.

Koncentričnost sustava $\leq 10 \mu\text{m}$ preko kombinacije konusne i ravne površine.

Napomena:

Maksimalna dubina glodanja = $L_1 + l$; l = vidi dimenzije glava s navojem: br. 210050

– 210410.
 Ključ za montažu = br. 219987.
 Nastavak za moment ključ = br.

219986.
 Kod dugih slobodnih dijelova alata smanjiti podatke.

Tehnički opis

Korisna duljina L_1	48 mm
Duljina izboja A-dimenzija	74 mm
za Ø rezne glave D	12 mm
Vanjski Ø d_1	11,8 mm
preporučeni stezni moment	10 Nm
Serija	TopCut
Prihvatač	HSK-A 63
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvatač za vijčano glodalo

