

Garant

Konusni prihvata, SK 40, za Ø rezne glave D: 12mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	210577 12
GTIN	4045197557919
Razred artikla	21Z

Opis

Izvedba:

Precizno brušeni prihvata za glave s navojem GARANT TopCut.

Koncentričnost sustava $\leq 10 \mu\text{m}$ preko kombinacije konusne i ravne površine.

Napomena:

Maksimalna dubina glodanja = $L_1 + l$; l = vidi dimenzije glava s navojem: br. 210050

– 210410.
Ključ za montažu = br. 219987.
Nastavak za moment ključ = br.

219986.
Kod dugih slobodnih dijelova alata smanjiti podatke.

Tehnički opis

za Ø rezne glave D	12 mm
Vanjski Ø d_1	11,8 mm
Korisna duljina L_1	48 mm
Duljina izboja A-dimenzija	67 mm
preporučeni stezni moment	10 Nm
Veličina prihvata	40 mm
Seriya	TopCut
Prihvata	SK 40
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvata za vijčano glodalo

