

## Garant

### Konusni prihvatač, SK 40, za Ø rezne glave D: 16mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	210577 16
GTIN	4045197557926
Razred artikla	21Z

#### Opis

##### Izvedba:

Precizno brušeni prihvatač za glave s navojem GARANT TopCut.

**Koncentričnost sustava  $\leq 10 \mu\text{m}$**  preko kombinacije konusne i ravne površine.

##### Napomena:

**Maksimalna dubina glodanja** =  $L_1 + l$ ; l = vidi dimenzije glava s navojem: br. 210050

– 210410. <br> Ključ za montažu = br. 219987. <br> Nastavak za moment ključ = br.

219986. <br> Kod dugih slobodnih dijelova alata smanjiti podatke.

#### Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	81 mm
za Ø rezne glave D	16 mm
Vanjski Ø $d_1$	15,8 mm
Korisna duljina $L_1$	62 mm
preporučeni stezni moment	15 Nm
Veličina prihvata	40 mm
Serijski	TopCut
Prihvatač	SK 40
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvatač za vijčano glodalo

