

Garant**Konusni prihvata, SK 40, za Ø rezne glave D: 20mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 210577 20 |
| GTIN | 4045197557933 |
| Razred artikla | 21Z |

Opis**Izvedba:**

Precizno brušeni prihvata za glave s navojem GARANT TopCut.

Koncentričnost sustava $\leq 10 \mu\text{m}$ preko kombinacije konusne i ravne površine.

Napomena:

Maksimalna dubina glodanja = $L_1 + l$; l = vidi dimenzije glava s navojem: br. 210050

– 210410.
Ključ za montažu = br. 219987.
Nastavak za moment ključ = br.

219986.
Kod dugih slobodnih dijelova alata smanjiti podatke.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Vanjski Ø d_1 | 19,8 mm |
| Korisna duljina L_1 | 78 mm |
| za Ø rezne glave D | 20 mm |
| Duljina izboja A-dimenzija | 97 mm |
| preporučeni stezni moment | 25 Nm |
| Veličina prihvata | 40 mm |
| Serijska | TopCut |
| Prihvata | SK 40 |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Vrsta proizvoda | Prihvata za vijčano glodalo |

