

Garant

Cilindrični prihvatač, protuvibracijski, Cilindrična drška, za Ø rezne glave D: 10mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 210551 10 |
| GTIN | 4045197658852 |
| Razred artikla | 21Z |

Opis

Izvedba:

Precizno brušeni prihvat za glave s navojem GARANT TopCut.

Koncentričnost sustava $\leq 10 \mu\text{m}$ preko kombinacije konusne i ravne površine.

S VHM jezgrom, bez stezne površine.

Napomena:

Maksimalna dubina glodanja = $L_1 + l$; l = vidi dimenzije glava s navojem: br. 210050

– 210410.
 Ključ za montažu = br. 219987.
 Nastavak za moment ključ = br.

219986.
 Kod dugih slobodnih dijelova alata smanjiti podatke.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Vanjski Ø d_1 | 9,8 mm |
| Ø drške D_5 h6 | 10 mm |
| za Ø rezne glave D | 10 mm |
| Korisna duljina L_1 | 30 mm |
| preporučeni stezni moment | 5 Nm |
| Ukupna duljina | 70 mm |
| Serijski naziv | TopCut |
| Prihvatač | Cilindrična drška |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Vrsta proizvoda | Prihvatač za vijčano glodalo |

