

## Garant

### Konusni prihvata, SK 40, za Ø rezne glave D: 25mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	210577 25
GTIN	4045197557940
Razred artikla	21Z

#### Opis

##### Izvedba:

Precizno brušeni prihvata za glave s navojem GARANT TopCut.

**Koncentričnost sustava  $\leq 10 \mu\text{m}$**  preko kombinacije konusne i ravne površine.

##### Napomena:

**Maksimalna dubina glodanja** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = vidi dimenzije glava s navojem: br. 210050

– 210410.<br>Ključ za montažu = br. 219987.<br>Nastavak za moment ključ = br.

219986.<br>Kod dugih slobodnih dijelova alata smanjiti podatke.

#### Tehnički opis

za Ø rezne glave D	25 mm
Duljina izboja A-dimenzija	113 mm
Vanjski Ø $d_1$	24,8 mm
Korisna duljina $L_1$	94 mm
preporučeni stezni moment	35 Nm
Veličina prihvata	40 mm
Seriya	TopCut
Prihvata	SK 40
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvata za vijčano glodalo

