

Garant**VHM prihvatač, cilindričan kratak, Cilindrična drška, za Ø rezne glave D: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	210561 10
GTIN	4045197558077
Razred artikla	21Z

Opis**Izvedba:**

Precizno brušeni prihvatač za glave s navojem GARANT TopCut.

Koncentričnost sustava $\leq 10 \mu\text{m}$ preko kombinacije konusne i ravne površine.

Bez stezne površine (za HSC obradu). **Tolerancija = h6.**

Napomena:

Maksimalna dubina glodanja = $L_1 + l$; l = vidi dimenzije glava s navojem: br. 210050

– 210410.
Ključ za montažu = br. 219987.
Nastavak za moment ključ = br.

219986.
Kod dugih slobodnih dijelova alata smanjiti podatke.

Tehnički opis

za Ø rezne glave D	10 mm
Ø drške D_5 h6	12 mm
Korisna duljina L_1	46 mm
Vanjski Ø d_1	9,8 mm
preporučeni stezni moment	5 Nm
Ukupna duljina	95 mm
Serija	TopCut
Prihvatač	Cilindrična drška
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvatač za vijčano glodalo

