



## HELI3MILL kutna glodača glava, s provrtom, Ø DC / broj oštrica Z: 50/6mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	226486 50/6
GTIN	7291075314090
Razred artikla	19D

### Opis

#### Izvedba:

Pouzdan sustav za glodanje kutova za širok raspon primjena. Izvedbe u dvije veličine sustava s duljinom oštrice od 10 i 15 mm. Optimalno poduprte trigonske izmjenjive rezne pločice jamče prava ramena od 90°. Najprikladnije za radnje kružnog glodanja i uranjanja.

#### Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

### Tehnički opis

Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	386,69 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	1,2 stupanj
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TP..1003..
Ø D <sub>3</sub>	46 mm
Broj oštrica Z	6
Interpolacija Ø D <sub>min</sub>	96,4 mm

Ø reza $D_c$	50 mm
Interpolacija Ø $D_{maks}$	99 mm
Interpolacija $a_p$	3,1 mm
Ø prihvatne rupe	22 mm
Serija	HELI3MILL
Oznaka proizvođača	HM390 FTP D050-6-22-10
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice5-dijelna Tip 1

229695 1