

**TPKT 1003PDR, IC5400, Tip: ST900****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	226503 ST900
GTIN	7291075313680
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Trigon izmjenjiva rezna pločica s 3 spiralne rezne oštrice. Aksijalni i radijalni pozitivni dizajn rezanja. Za učinkovitu i preciznu obradu koljena pod 90°.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \dots 1 \times D / a_p$ maks = 8,0 mm.

Tehnički opis

Posmak f_z	0,15 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TPKT 1003PDR
Broj zamjena/oštrica	3
Kutni radijus	0,8 mm
Serijski broj	HELI3MILL
Geometrija	PDR

Oznaka proizvođača	HM390 TPKT 1003PDR IC5400
Vrsta	IC5400
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	320 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	280 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	260 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	240 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	220 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		