

**TDKT 1505PDR, IC845, Tip: ST1400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	226574 ST1400
GTIN	7291075312935
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Trigon izmjenjiva rezna pločica s 3 spiralne rezne oštrice. Aksijalni i radijalni pozitivni dizajn rezanja. Za učinkovitu i preciznu obradu koljena pod 90°.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \dots 1 \times D / a_p$ maks = 13,0 mm.

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Posmak f_z	0,21 mm
Broj zamjena/oštrica	3
Kutni radijus	0,8 mm
Tip	ST1400
Seriya	HELI3MILL
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TDKT 1505PDR

Geometrija	PDR
Oznaka proizvođača	HM390 TDKT 1505PDR IC845
Vrsta	IC845
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		