



HELISLOT pločasto glodalo s prirubnicom, Ø DC / Zeff: 125/6mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227712 125/6
GTIN	7291075311242
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Ekonomska obrada utora i T-utora. Različite širine utora sa samo jednom veličinom izmjenjive pločice zahvaljujući konceptu sjedišta pločice s pomaknutim zubima. Četvrtaste izmjenjive pločice s pozitivnim kutom nagiba za učinkovitu i nježnu obradu. Visoka pouzdanost procesa zahvaljujući optimiziranoj potpori ploče u sjedištu.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Tehnički opis

Seriya	HELISLOT
Ø prihvatne rupe	32 mm
Duljina vijenca L_1	30,5 mm
učinkovit broj oštrica Z_{eff}	6
Broj izmjenjivih okretnih pločica	12
Ukupna duljina L_{ukupno}	45 mm

Ø reza D_c	125 mm
maksimalna dubina reza $a_{p\text{maks}}$	33 mm
Širina proreza a_p	16 mm
Oznaka proizvođača	FDN D125-16-32-XN13
Izvedba drške	s provrtom
Vrsta proizvoda	Pločasta glodala

Pribor

Stezni vijak Tip 1	229697 1
--------------------	----------