

**TANGGRIP TNF-IQ rezni umetci, IC808, Širina utora w / polumjer kuta R:
3/0,3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274226 3/0,3
GTIN	7291075460209
Razred artikla	26A

Opis**Izvedba:**

Pozitivni lomač čestica. S mekanim rezom. Optimalna kontrola i odvajanje čestica. Niski do srednji posmaci.

Upotreba:

Za aksijalnu obradu.

Odgovara:

Držač oštrice br. 274202 – 274205.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Širina utora w	3 mm
Kutni radijus R	0,3 mm
Tolerancija širine utora w	0,05 mm
Posmak f	0,06 - 0,1 mm/okr

Seriya	TANG-GRIP
Oznaka proizvođača	TNF 3GN-IQ IC808
Broj zamjena/oštrica	1
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Glavna primjena	UNI
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Lomač odvojenih čestica	GN
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 150 m/min
Vrsta	IC808
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje