



TANGGRIP TNFFH-IQ držač za aksijalno tokarenje, desni, Ø područja/uboda DAXN-DAXX: 150-500mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	274204 150-500
GTIN	7291075310658
Razred artikla	26D

Opis

Izvedba:

S dva držača.

Upotreba:

Za aksijalnu obradu.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 274422 – 274226.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279952 naručuje se zasebno.

Tehnički opis

Dubina utora t_{maks}	32 mm
Širina utora w	4 mm
Serijska	TANG-GRIP
Ukupna duljina L	150 mm
WB_2	5,2 mm
WF	3,8 mm
za širinu drške h_5	32 mm
Funkcijska visina h_1	24,8 mm
Oznaka proizvođača	TNFFH 150R-4IQ

Duljina izboja	32 mm
Primjena	desni
Unutarje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač