

**HELIGRIP HELI stezni držač, desni, Veličina osovine / širina utora w: 25/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273766 25/5
GTIN	7291075031454
Razred artikla	26D

**Opis****Upotreba:**

Za ubodno tokarenje, odrezivanje i ubadanje.

**Odgovara:**

Nastavci za izrezivanje profilabr. 273403 – 273413.

**Tehnički opis**

WF	22,9 mm
Serijski	HELI-GRIP
Duljina glave L <sub>1</sub>	42 mm
Širina utora w	5 mm
Veličina drške	25 mm
Ukupna duljina L	140 mm
WB	4,2 mm
CWX	5 mm
CUTDIA	50 mm
Veličina pločice	16 mm
Oznaka proizvođača	HELIR 2525-5T25
Primjena	desni

Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač