

**PENTACUT 24N-J/34N-J rezni nastavci, IC908, Širina utora w / veličina ploče:
1,5/24mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273937 1,5/24
GTIN	7291075151466
Razred artikla	26K

Opis**Izvedba:**

Pozitivno oblikovanje čestica. S mekanim rezom. Niski do srednji posmaci.

Upotreba:

Prvi izbor za preciznu obradu. Moguće je odrezivanje. Prikladno i za prekinute rezove.

Odgovara:

Držać za tokarenje br. 273924 – 273925.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Kutni radijus R	0,1 mm
Širina utora w	1,5 mm
Posmak f	0,03 - 0,1 mm/okr
Tolerancija širine utora w	0,02 mm

Dubina utora t_{maks}	5 mm
BW	4 mm
Tolerancija kutnog radijusa R	0,02 mm
Veličina ploče $\varnothing d$	24 mm
Seriya	PENTACUT
Oznaka proizvođača	PENTA 24N150J010 IC908
Broj zamjena/oštrica	5
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Glavna primjena	UNI
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	J
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 180 m/min
Vrsta	IC908
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje