



HELI-GRIP HFH kompaktni držač za tokarenje pojačan, poveznice, Ø područja/uboda DAXN-DAXX: 180-800mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 273769 180-800 |
| GTIN | 7291075033489 |
| Razred artikla | 26D |

Opis

Upotreba:

Za aksijalno odrezivanje i čeono tokarenje.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 273403 – 273413.

Napomena:

Za lijeve kompaktne držače stezaljki koristite lijeve ploče (HGPL ili HFPL).

Tehnički opis

| | |
|-------------------------|------------------|
| Serija | HELI-GRIP |
| Ukupna duljina L | 150 mm |
| WF | 26 mm |
| H | 25 mm |
| Dubina utora t_{maks} | 32 mm |
| Duljina glave L_1 | 51 mm |
| OAH | 37 mm |
| Širina utora w | 5 mm |
| Oznaka proizvođača | HFHL 25-180-5T32 |
| B | 25 mm |

List s podacima

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Primjena | poveznice |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| moguće aksijalno probijanje | da |
| Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač |