



MINCUT MIFR umetci za rezanje puni radijus, IC908, Širina utora w / veličina ploče: 2/10mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270427 2/10
GTIN	7291075262582
Razred artikla	26J

Opis

Izvedba:

Za aksijalno i ubodno tokarenje iznutra.

Odgovara:

Držać za unutarnje tokarenje br. 270420.

Tehnički opis

Veličina ploče \varnothing d	10 mm
maksimalna dubina reza t_{maks}	9 mm
WF	3 mm
Posmak f aksijalno ubadanje	0,02 - 0,1 mm/okr
Posmak f ravno glodanje	0,02 - 0,06 mm/okr
INSL	25,1 mm
DAXN-DAXX	10 - 999 mm
Kutni radijus R	1 mm
Serijski broj	MINCUT
Oznaka proizvođača	MIFR 10-2.00-1.00 IC908

Vrsta	IC908
Glavna primjena	UNI
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 140 mm/min
Vrsta proizvoda	Mini zamjenjiva rezna pločica