

**MINCUT MIGR umetci za rezanje neutralno, IC908, Širina utora w / veličina ploče: 1,5/8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270422 1,5/8
GTIN	7291075287011
Razred artikla	26J

Opis**Izvedba:**

Za unutarnje tokarenje pri niskoj dubini rezanja.

Odgovara:

Držać za unutarnje tokarenje br. 270420.

Tehnički opis

Širina utora w	1,5 mm
Veličina ploče \varnothing d	8 mm
maksimalna dubina reza t_{maks}	2,1 mm
Minimalni \varnothing D_{min}	9,2 mm
WF	4,7 mm
Posmak f glodanje	0,03 - 0,1 mm/okr
Posmak f ubadanje	0,01 - 0,03 mm/okr
Dubina reza a_p	0,05 - 0,5 mm
Kutni radijus R	0,05 mm
Serijski naziv	MINCUT

Dubina reza $a_{p \text{ maks}}$	0,5
Dubina reza $a_{p \text{ min}}$	0,05
Oznaka proizvođača	MIGR 8-1.50-0.05 IC908
Vrsta	IC908
Glavna primjena	UNI
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 140 mm/min
Vrsta proizvoda	Mini zamjenjiva rezna pločica