



MINCUT MIFR umetci za rezanje neutralno, IC908, Širina utora w / veličina ploče: 3/10mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270426 3/10
GTIN	7291075262551
Razred artikla	26J

Opis

Izvedba:

Za aksijalno i ubodno tokarenje iznutra.

Odgovara:

Držać za unutarnje tokarenje br. 270420.

Tehnički opis

maksimalna dubina reza t_{maks}	9 mm
Veličina ploče $\varnothing d$	10 mm
WF	3,4 mm
Posmak f aksijalno ubadanje	0,02 - 0,1 mm/okr
Posmak f ravno glodanje	0,02 - 0,06 mm/okr
DAXN-DAXX	10 - 30 mm
INSL	25,1 mm
Kutni radijus R	0,2 mm
Serija	MINCUT
Oznaka proizvođača	MIFR 10-3.00-0.20 IC908
Vrsta	IC908

Glavna primjena	UNI
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 140 mm/min
Vrsta proizvoda	Mini zamjenjiva rezna pločica