



## MINCUT MIUR umetci za rezanje puni radijus, IC908, Širina utora w / veličina ploče: 1/8mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270425 1/8
GTIN	7291075294576
Razred artikla	26J

### Opis

#### Izvedba:

S punim radijusom za unutarnju obradu od 45°.

#### Odgovara:

Držač za unutarnje tokarenje br. 270420.

### Tehnički opis

Minimalni $\varnothing D_{\min}$	8 mm
maksimalna dubina reza $t_{\max}$	1,1 mm
WF	3,6 mm
Posmak f ubadanje	0,01 - 0,03 mm/okr
Posmak f glodanje	0,03 - 0,1 mm/okr
Dubina reza $a_p$	0,03 - 0,5 mm
Kutni radijus R	0,5 mm
Serijski naziv	MINCUT
Dubina reza $a_{p \min}$	0,03
Dubina reza $a_{p \max}$	0,5

Oznaka proizvođača	MIUR 8-1.00-0.50 IC908
Vrsta	IC908
Glavna primjena	UNI
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 140 mm/min
Vrsta proizvoda	Mini zamjenjiva rezna pločica