



## MINCUT MIFR umetci za rezanje neutralno, IC908, Širina utora w / veličina ploče: 2,5/15mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270426 2,5/15
GTIN	7291075262469
Razred artikla	26J

### Opis

#### Izvedba:

Za aksijalno i ubodno tokarenje iznutra.

#### Odgovara:

Držać za unutarnje tokarenje br. 270420.

### Tehnički opis

maksimalna dubina reza $t_{maks}$	9 mm
Veličina ploče $\varnothing d$	15 mm
WF	5,55 mm
Posmak f ravno glodanje	0,03 - 0,04 mm/okr
INSL	30 mm
DAXN-DAXX	15 - 60 mm
Posmak f aksijalno ubadanje	0,03 - 0,05 mm/okr
Kutni radijus R	0,2 mm
Serija	MINCUT
Oznaka proizvođača	MIFR 15-2.50-0.20 IC908
Vrsta	IC908

Glavna primjena	UNI
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 140 mm/min
Vrsta proizvoda	Mini zamjenjiva rezna pločica