

**DOVEIQGRIP THD stezni držač, desni, Veličina osovine / širina utora w:
25/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274140 25/12
GTIN	7291075316674
Razred artikla	26D

Opis**Izvedba:**

Za vanjsku ubodnu obradu.

Tehnički opis

HBL	30 mm
WB	11 mm
HBH	8 mm
WF	19,5 mm
Veličina drške	25 mm
CDX	20 mm
Serijski broj	DOVEIQGRIP
OAL	170 mm
Širina utora w	12 mm
Oznaka proizvođača	THDR 2525-12T20-IQ
Duljina izboja	20 mm
Primjena	desni
Unutarnje hlađenje	da

List s podacima

moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač