



MINCUT MEFL umetci za rezanje puni radijus, IC908, Širina utora w / veličina ploče: 2,5/10mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270429 2,5/10
GTIN	7291075424652
Razred artikla	26J

Opis

Izvedba:

Za aksijalno i ubodno tokarenje na vanjskoj strani.

Odgovara:

Držač za unutarnje tokarenje br. 270420.

Tehnički opis

WF	3,15 mm
Posmak f aksijalno ubadanje	0,02 - 0,06 mm/okr
maksimalna dubina reza t_{maks}	9 mm
INSL	24,5 mm
Posmak f ravno glodanje	0,02 - 0,05 mm/okr
DAXN-DAXX	10 - 45 mm
Veličina ploče $\varnothing d$	10 mm
Kutni radijus R	1,25 mm
Seriya	MINCUT
Oznaka proizvođača	MEFL 10-2.50-1.25 IC908

Vrsta	IC908
Glavna primjena	UNI
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 180 mm/min
Vrsta proizvoda	Mini zamjenjiva rezna pločica