



## Produžni kabel s prenaponskom zaštitom, za F, B, PL, CZ



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081168
GTIN	4007123251490
Razred artikla	08B

### Opis

#### Izvedba:

S osvijetljenim sigurnosnim prekidačem i utičnicama zakrenutim za 45°. 3500 W (16 A) nazivna snaga.

Kućište otporno na udarce s kablaskim ulazom prema zaštićeno smještenom prekidaču za jednostavno rukovanje te s dodatnim uređajem za vješanje. **Prenaponska zaštita** (13.000 A) sprječava oštećenje priključenih uređaja nakon prolaska štetnih prenapona.

S utičnicama za **zemlje F, B, PL i CZ.**

Duljina kabela: 2,5 m

### Tehnički opis

prikladno za zemlje	F; B; PL; CZ
Nazivna snaga, odrolano	3500 W
Prekidač za uključivanje/isključivanje	da
zajamčena zaštita od prevelikog napona do	13000 A
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Broj utičnica	8
Duljina letvice	630 mm
Struktura kabela	3G1,5
Razred kabela	H05VV-F
Duljina kabela	2,5 m
Vrsta proizvoda	Letvica s utičnicama

