

**Folija 150×2.500 mm, nehrđajući čelik, debljina: 0,12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	478720 0,12
GTIN	4067263105404
Razred artikla	42H

Opis**Izvedba:**

Ova precizna folija smještena je u plastičnoj kutiji iz koje se lako odmotava (jednostavno se vadi iz kutije). Moguće je pojedine kutije povezati u blok, složiti ih radi uštede mjesta i zaštititi materijal od prljavštine.

Otporan na koroziju - čelik otporan na koroziju i kiselinu, materijal br. 1.4301, hladno valjan, tvrdoće čelika za opruge, svijetle površine.

Upotreba:

Namještanje alata; **podešavanje** aparata; **izjednačenje** tolerancija; **podlaganje** naprava; **usmjeravanje** strojeva; **uređivanje** kalupa; **namještanje** ležaja; **prilagodba** agregata;

Naknadno podešavanje noževa za rezanje; **usmjeravanje** obradaka itd.

Tehnički opis

Granica odstupanja	±4 µm
Debljina	0,12 mm
Materijal	nehrđajući čelik otporan na koroziju i kiseline
Duljina folije	2500 mm
Širina folije	150 mm
Atribut imena proizvoda	nehrđajući čelik

Vrsta proizvoda

Folijska vrpca