

Yale

Lančana dizalica Yalelift 360°, nosivost: 1 t



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086025 1
GTIN	4025092930611
Razred artikla	08X

Opis

Izvedba:

Bilo koja lančana dizalica se ispituje u tvornici s preopterećenjem i isporučuje se s uputom za rad i ispitnim certifikatom.

Ručna vodilica lanaca okretna za 360° omogućuje posluživanje iz svih položaja. Konstruirana za tešku primjenu. Odgovara najnovijim europskim sigurnosnim propisima. Radnik nije više prisiljen raditi u opasnom području oko tereta.

Napomena:

Nosivost do 20 t, spremnik lanaca i zaštita od preopterećenja na upit.

Izvedba s integriranom šasijom, pocinčanom verzijom i ATEX-om na zahtjev.

Tehnički opis

Sila podizanja pri nazivnom teretu	30 daN
Broj lanaca	1
Nosivost	1000 kg
Nosivost t	1 t

Normalna podizna visina	3 m
Težina	13 kg
Vrsta proizvoda	Viseća kuka