

# Yale

**Hidraulička ručna pumpa HPS, broj stupnjeva / volumen spremnika: 1/0,7l**



## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086050 1/0,7
GTIN	4025092159081
Razred artikla	08Y

## Opis

### Izvedba:

Svi dijelovi za ugradnju i dogradnju odgovaraju **metričnom normativu**, što jako pojednostavljuje radove montaže, servisiranja i nabavu rezervnih dijelova. **Potpuna kompatibilnost** sa svim hidrauličkim sustavima od 700 bara.

Ručne pumpe u 2 stupnja **s brzim hodom** (osim vel. 1/0,7). Prebacivanje s 1. na 2. stupanj vrši se automatski. **S ventilima za ograničavanje tlaka podesivim od 0 – 700 bara. Konstrukcija u potpunosti od metala** s otpusnim ventilom koji se može fino podešavati, vijkom za ozračivanje i punjenje ulja te ušicom za nošenje na ručnoj polugi.

### Dio isporuke:

Uključuje punjenje uljem, bez manometra.

### Napomena:

**Zatvoreni sustavi su prethodno u tvornici montirani, napunjeni i ventilirani.**

Hidraulična ručna pumpa vidi br. 086050, hidrauličko crijevo br. 086081, manometar br. 086087.

## Tehnički opis

Protok pod opterećenjem (2. stupanj)	2 ml
Broj pritiskih stupnjeva	1
Koristan volumen spremnika	700 ml
Težina	7 kg
Vrsta proizvoda	Hidraulična ručna pumpa

---

## Pribor

Garnitura manometra GYA-63 Područje prikaza 0-1000 bar

086087 0-1000