

Mahr**Digitalni dubinomjer IP67 s i-wi, Mjerno područje: 300mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 418705 300 |
| GTIN | 4059192064747 |
| Razred artikla | 43A |

Opis**Izvedba:**

Moderan, energetski učinkovit mjerni sustav. Lepane šine vodilice. S opcijom Preset (prednamještanje mjera) npr. kod mjerenja razmaka pomoću mjernog nastavka br. 418630. Mjerne letvice s finom kaljenom mjernom iglom na čeonj strani Ø 1,5mm, 5mm duljine. Jako veliki LCD-prikaz 11 mm visina brojki s ugrađenim, bežičnim podatkovnim sučeljem i-wi, otporan na prašinu i vlažnost, vijek rada oko 3 godine (kod aktivne bežične veze 0,5 godina).

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Dodatni graničnik duljine 300 mm art. 418610, mjerni uložak za mjerenje udaljenosti art. 418630. Bežični prijenos podataka na radio prijemnik i-wi br. 498912.

Tehnički opis

| | |
|--|---------------------|
| IP-klasa zaštite | IP 67 |
| Bežična upotreba | Softver proizvođača |
| Mjerno područje | 0 - 300 mm |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 |
| Očitavanje | 0,01 mm |

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Presjek mjerne vodilice | 12×3,5 mm |
| Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,04 mm |
| Opskrba energijom | na bateriju |
| Visina znakova na LCD ekranu | 11 mm |
| Prihvat | MAHR i-wi radijski sustav |
| Duljina mosta | 150 mm |
| Kalibriranje | A1 |
| Očitavanje | 0,0005 col |
| Broj sadržanih baterija | 1 |
| Trajanje rada | 26000 h |
| Standard | ISO 13385 |
| Očitavanje | mm / inča |
| Osiguravanje mjerne vrijednosti | MAHR Reference-Lock sustav |
| Mjerna tehnika | digitalno |
| Materijal | Nehrđajući čelik, INOX |
| sve dijelove | kaljeno |
| Pakiranje | Etui |
| Vrsta proizvoda | Mjerač dubine |

Usluge

| | |
|---|------------|
| KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm | 021000 300 |
| DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm | 021010 300 |

Pribor

| | |
|--|---------------|
| Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032 | 081560 CR2032 |
| Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip | 498975 |
| Bazni produžetak 300 mm | 418610 |

| | |
|--|--------------|
| Mjerni umetak za mjerenje udaljenosti Ø 4 mm | 418630 |
| Bežični prijemnik za Mahr i-wi tip STICK | 498912 STICK |
| Bežični prijemnik za Mahr i-wi tip STICK | 498914 STICK |