

Garant**SNHX 1205 neutralna, tip: ALU****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218611 ALU
GTIN	4045197532138
Razred artikla	21A

Opis**Napomena:**Orijentacijske vrijednosti primjene za a_e maks.za širinu proreza a_p : 10; 14 mm

Vrsta: HU7710

Posmak f_z po zubu: 0,1 mm

Širina skošenog ruba: 0,3 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,1 mm
Tip	ALU
Širina skošenog ruba	0,3 mm
Vrsta	HU7710
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNHX 1205
Rezni materijal	HM

Debljina pločica	5,4 mm
za širinu proreza a_p	10; 14 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje