

# Yale

## Lančana dizalica Yalelift 360°, nosivost: 3t



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086025 3
GTIN	4025092930901
Razred artikla	08X

### Opis

#### Izvedba:

Bilo koja lančana dizalica se ispituje u tvornici s preopterećenjem i isporučuje se s uputom za rad i ispitnim certifikatom.

Ručna vodilica lanaca okretna za 360° omogućuje posluživanje iz svih položaja. Konstruirana za tešku primjenu. Odgovara najnovijim europskim sigurnosnim propisima. Radnik nije više prisiljen raditi u opasnom području oko tereta.

#### Napomena:

**Nosivost do 20 t, spremnik lanaca i zaštita od preopterećenja na upit.**

Izvedba s integriranom šasijom, pocinčanom verzijom i ATEX-om na zahtjev.

### Tehnički opis

Nosivost	3000 kg
Nosivost t	3 t
Normalna podizna visina	3 m
Broj lanaca	1

Sila podizanja pri nazivnom teretu	38 daN
Težina	34 kg
Vrsta proizvoda	Viseća kuka