

Garant**VCGT 220530 FN, HU7810, tip: ALU****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	211858 ALU
GTIN	4045197459558
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Supstrat fine granulacije, polirani lomači odvojenih čestica – veliko smanjivanje sklonosti navarivanju.

Napomena:

a_p maks. = 7 mm za grubo glodanje s $a_e = 1 \times D$.

Tehnički opis

Tip	ALU
Posmak f_z	0,25 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Kutni radijus	3 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCGT 220530 FN
Vrsta	HU7810
Rezni materijal	HM

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	1900 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	1900 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	500 m/min	N
CuZn	prikladno	400 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		