

Garant**APMT 060220 ER, HB7510, tip: ST1400****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 215652 ST1400 |
| GTIN | 4045197673701 |
| Razred artikla | 21A |

Opis**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks}} = 4 \text{ mm}$.

Kutni radijus: 2 mm

Posmak f_z po zubu: 0,1 mm

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Tip | ST1400 |
| Posmak f_z po zubu | 0,1 mm |
| Kutni radijus | 2 mm |
| Serija | Softcut® |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APMT 060220 ER |
| Vrsta | HB7510 |
| Rezni materijal | HM |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno | 220 m/min | P |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | 200 m/min | P |
| mokro maksimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno | | |